

鉄のラインバレル

回答数	4①	②	③	④	⑤	←設問
1	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	
3	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
全体平均		2.00	1.75	2.50	2.00	3.00
	回答数					
L_平均	2	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50
M_平均	1	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00
H_平均	1	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00

- ① 理解するのに頭を使ったか(左背外側前頭前野など)
- ② 音楽が耳に残ったか(右側頭葉など)
- ③ 映像やギミックの動きは印象に残ったか(右前頭葉、後頭葉など)
- ④ 映像、音楽、ギミックなど奥行きや広がりを感じたか(頭頂葉など)
- ⑤ ストレスを感じたか(右下前頭回など)



© 2008 清水栄一・下口智裕・秋田書店
/GONZO/ラインバレルパートナーズ
© Sammy

推奨型式 : CRデジハネ鉄のラインバレルSTN(1/99)
検定切日 : 2016年1月

CR 鉄のラインバレル は、特にミドルユーザーにとって、音楽や役物の動きが脳に残りやすい機械です。

右の前頭葉、頭頂葉のほか、多少のストレスによる右下前頭回への刺激を期待できますので、

ひらめきや発想力の強化や、我慢強さを鍛えることも期待できる遊技機です。



Copyright © 2012 Shinohara